

bimos

**Tabouret pivotant, bois, avec roulettes****Données de commande**

N° commande	965391
GTIN	4016849295534
Classe d'article	96B

**Description****Exécution:**

Piètement à 5 branches en plastique. Hauteur du siège réglable par vérin à gaz de sécurité avec déclenchement par anneau. Siège en hêtre multiplis, vernis naturel.

Ø piètement 640 mm.

Ø siège 400 mm.

**Norme:**

**DIN 68877**

**Description technique**

Exécution bâti	Piètement à 5 branches
Ø piètement	640 mm
Exécution piètement	Jeu de roulettes
Matériau assise	Hêtre multiplis
Poids	9 kg
Norme	DIN 68877

Ø siège	400 mm
Exécution réglage en hauteur	Vérin à gaz
Matériau piètement	Plastique
Exécution roulettes	Roulettes souples freinées en fonction de la charge pour sols durs
Type de réglage en hauteur	Déclenchement par anneau
Série	Base-Tec
Exécution	avec roulettes
Charge admissible chaise	120 kg
Plage de réglage en hauteur	430 - 600 mm
Type de produit	Tabourets

---

## Accessoires

Roulettes(1 jeu = 5 pièces)	963187
-----------------------------	--------