

bimos

Assis-debout, mousse PU avec roulettes



Données de commande

N° commande	965420
GTIN	4016849432878
Classe d'article	96B

Description

Exécution:

Piètement à cinq branches (Ø 600 mm) en aluminium. Avec **ressort à gaz comprimé** pour réglage en hauteur progressif. Assise en mousse polyuréthane SoftTouch avec profil ondulé. **Assise moelleuse avec appui**, le profil ondulé permet la circulation d'air (confort). Le **dossier ergonomique** (hauteur 190 mm) participe à une assise correcte. Mousse polyuréthane, moelleuse, confortable, lavable.

Utilisation:

Combinaison assis/debout idéale. Pour postes de travail assis ou debout ou une combinaison des deux.

Version tabouret de travail avec roulettes pour sols durs.

Norme:

DIN 68877

Description technique

Largeur d'assise	340 mm
Exécution roulettes	Roulettes souples freinées en fonction de la charge pour sols durs

Avec dossier	oui
Norme	DIN 68877
Ø piètement	580 mm
Matériau piètement	Aluminium poli
Charge admissible	120 kg
Couleur matériau de l'assise	noir
Exécution bâti	Piètement à 5 branches
Exécution réglage en hauteur	Vérin à gaz
Matériau assise	Mousse polyuréthane
Profondeur d'assise	300 mm
Exécution piètement	Jeu de roulettes
Hauteur du dossier	190 mm
Type de réglage en hauteur	Levier de réglage en hauteur
Charge admissible chaise	120 kg
Plage de réglage en hauteur	450 - 650 mm
Type de produit	Assis-debout

Accessoires

Roulettes(1 jeu = 5 pièces)	963187
-----------------------------	--------