

Garant GRIDLINE

Armoire à outils complète avec tiroirs 75 kg, 36×20G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 1500/9**Données de commande**

N° commande	930705 1500/9
GTIN	4062406065621
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Armoire à outils entièrement équipée en 40×24G, avec tiroirs 36×20G. Verrouillage central par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois de séparation à fentes au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 100, 100, 100, 100, 150, 150, 200, 250, 250

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.

Description technique

Nombre de tiroirs	9
-------------------	---

Nombre de portes	0
Hauteur utile	1400 mm
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	150 mm
Hauteur frontale des tiroirs	150 mm
Hauteur frontale des tiroirs	200 mm
Hauteur frontale des tiroirs	250 mm
Hauteur frontale des tiroirs	250 mm
Profondeur	600 mm
Hauteur utile pour tiroirs	1400 mm
Poids	224 kg
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Hauteur	1500 mm
Largeur utile des tiroirs	900 mm
Largeur	1000 mm
Surface utile de tiroir en G	36×20
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Largeur utile des tiroirs en G	36
Bâti sous un poste de travail réglable en hauteur	non
Nombre de plateaux coulissants	0
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm

Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	36x20G
Type de produit	Armoire à outils

Accessoires

Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	930743 150
Cache-serrure pour GridLine Type HU21	914227 HU21
Caisson d'armoire à outils pour tiroirs Hauteur 1500 mm	930735 1500
Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	930743 100
Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	930743 200
Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 250 mm	930743 250