

Assis-debout, mousse PU avec patins et repose-pieds



Données de commande

N° commande	965422
GTIN	4016849432892
Classe d'article	96B

Description

Exécution:

Piètement à cinq branches (Ø 600 mm) en aluminium. Avec ressort à gaz comprimé pour réglage en hauteur progressif. Assise en mousse polyuréthane SoftTouch avec profil ondulé. Assise moelleuse avec appui, le profil ondulé permet la circulation d'air (confort). Le dossier ergonomique (hauteur 190 mm) participe à une assise correcte. Mousse polyuréthane, moelleuse, confortable, lavable.

Utilisation:

Combinaison assis/debout idéale. Pour postes de travail assis ou debout ou une combinaison des deux.

Assis-debout avec patins – pour hauteur de travail 720 – 1000 mm.

Norme:

DIN 68877

Description technique

Largeur d'assise	340 mm
Ø piètement	580 mm



Hauteur du dossier	190 mm
Matériau assise	Mousse polyuréthane
Exécution bâti	Piètement à 5 branches
Exécution piètement	Patin avec repose-pieds
Profondeur d'assise	300 mm
Exécution réglage en hauteur	Vérin à gaz
Matériau piètement	Aluminium poli
Couleur matériau de l'assise	noir
Avec dossier	oui
Norme	DIN 68877
Réglage de l'inclinaison de l'assise	non
Type de réglage en hauteur	Levier de réglage en hauteur
Charge admissible chaise	120 kg
Plage de réglage en hauteur	510 - 780 mm
Type de produit	Assis-debout

Accessoires

Patins(1 jeu = 5 pièces) 963188