

Garant GRIDLINE

**Armoire d'outillage avec porte et 3 tiroirs, 20×24G, Hauteur mm: 1000****Données de commande**

N° commande	932010 1000
GTIN	4062406066260
Classe d'article	9GK

**Description****Exécution:**

Armoire d'outillage en 24×28G, avec tiroirs 20×24G. Compartiment avec porte et étagère, réglable au pas de 25 mm. Porte à fermeture séparée par poignée coulissante avec serrure à cylindre.

Avec 3 tiroirs à verrouillage central par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

**Coloris:**

Corps et corps de tiroir RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

**Remarque(s):**

Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.

**Description technique**

Largeur utile des tiroirs	500 mm
Tapis en caoutchouc strié avec rebord sur 3 côtés	non

Profondeur utile des tiroirs	600 mm
Largeur	600 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	24
Sens d'ouverture de la porte	droite
Hauteur utile pour tiroirs	300 mm
Surface utile de tiroir en G	20×24
Profondeur	700 mm
Hauteur utile	900 mm
Poids	89 kg
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Largeur utile des tiroirs en G	20
Nombre de tiroirs	3
Hauteur	1000 mm
ComfortClose	non
Hauteur porte	600 mm
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	80 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20×24G
Type de produit	Armoire d'outillage

## Accessoires

Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 50 mm	931043 50
Tablettes Type 1	932025 1
Poignée pour GridLine Type HU12	914226 HU12
Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	931043 100
Cache-serrure pour GridLine Type HU21	914227 HU21
Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	931043 150