

Garant**Mandrin porte-fraise avec arrosage, PSC 63 ultra-court, Ø mandrin d1: 16mm**

Données de commande

N° commande	308546 16
GTIN	4045197703675
Classe d'article	31C

Description

Exécution:

- Avec RFID / alésage Balluffchip.
- Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
- Surfaces fonctionnelles du profil intérieur PSC usinées.

Utilisation:

Pour le serrage de fraises deux tailles et de fraises avec rainure transversale.

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Clé spéciale 309840, vis de serrage de la fraise 309860.

Conduit d'arrosage et clé à douilles, voir 309885; 309893.

Méthode d'usinage: HPC

Longueur de col cote A: 40 mm

Ø ext. D: 38 mm

Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861: 16

Clé spéciale adaptée 309840: 16

Description technique

Clé spéciale adaptée 309840	16
Longueur de col cote A	40 mm

Ø mandrin d ₁	16 mm
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861	16
Ø ext. D	38 mm
Ø serrage D ₁	16 mm
Support	PSC 63 ultra-court
Norme de porte-outils	ISO 26623-1
Arrosage	Obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25 000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 6 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises

Accessoires

Clé spéciale Pour Ø mandrin 16 mm	309840 16
-----------------------------------	-----------