

Assis-debout, réglable en hauteur mécanique



Données de commande

N° commande	965630
GTIN	2050001780317
Classe d'article	96B

Description

Exécution:

Cadre en tubes d'acier; avec patins antidérapants, résistant à l'huile. Hauteur du siège réglable par levier de blocage. **Siège en mousse polyuréthane.** Inclinaison du siège réglable et pivotant des deux côtés avec ressort de rappel.

Réglage en hauteur mécanique du siège.

Norme:

DIN 68877

Coloris:

Gris clair RAL 7035.

Charge admissible chaise: 120 kg

Plage de réglage en hauteur: 600 - 850 mm

Largeur d'assise: 320 mm

Profondeur d'assise: 220 mm

Couleur matériau de l'assise: noir

Description technique

Norme	DIN 68877
Profondeur d'assise	220 mm

Exécution bâti	Piètement
Matériau assise	Mousse polyuréthane
Matériau piètement	Acier
Largeur d'assise	320 mm
Exécution réglage en hauteur	mécanique
Couleur matériau de l'assise	noir
Réglage de l'inclinaison de l'assise	oui
Charge admissible chaise	120 kg
Largeur de la base	534 mm
Profondeur de la base	425 mm
Plage de réglage en hauteur	600 - 850 mm
Type de produit	Assis-debout

Accessoires

Assise pour assis-debout Type S	963901 S
---------------------------------	----------