

Garant GRIDLINE

Armoire lourde avec Porte battante en tôle pleine, Hauteur: 2000mm**Données de commande**

N° commande	942301 2000
GTIN	4062406071776
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire garnie en 30×28G.

Parois latérales renforcées pour la fixation de tablettes **renforcées pour 200 kg** au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Armoires avec fond renforcé, sans socle de nivellement.

Livraison:

Armoire avec tablettes.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes pour armoires lourdes GridLine, voir 942610.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Largeur	750 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	200 kg

Profondeur	700 mm
Positionnement de la poignée	haut
Largeur en G	30
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Hauteur	2000 mm
Nombre de tablettes	5
Poids	143 kg
Profondeur en G	28
ComfortClose	non
Hauteur utile	1845 mm
Epaisseur du matériau	1 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1600 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoires lourdes

Accessoires

Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avecPortes battantes pour hauteur d'armoire 2000 mm	940501 2000
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avecPortes battantes, largeur 30G pour hauteur d'armoire 2000 mm	940510 2000
Tablette lourde pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	942610 30
Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20 pièces Type F	940559 F