

Garant GRIDLINE

**Armoire lourde avec Porte battante avec regard, Hauteur: 2000mm****Données de commande**

N° commande	942303 2000
GTIN	4062406071790
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire garnie en 30x28G.

**Parois latérales renforcées** pour la fixation de tablettes **renforcées pour 200 kg** au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Armoires avec fond renforcé, sans socle de nivellement.

**Livraison:**

Armoire avec tablettes.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes pour armoires lourdes GridLine, voir 942610.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

**Description technique**

ComfortClose	non
Profondeur	700 mm

Profondeur en G	28
Nombre de tablettes	5
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	200 kg
Hauteur utile	1845 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Positionnement de la poignée	haut
Hauteur	2000 mm
Poids	143 kg
Largeur	750 mm
Largeur en G	30
Epaisseur du matériau	1 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1600 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoires lourdes

## Accessoires

Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20 pièces Type F	940559 F
Tablette lourde pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	942610 30
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes battantes, largeur 30G pour hauteur d'armoire 2000 mm	940510 2000
Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
	940501 2000

Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avec Portes  
battantes pour hauteur d'armoire 2000 mm

---