

Garant GRIDLINE

**Armoire lourde avec Porte battante avec regard, Hauteur: 2000mm****Données de commande**

N° commande	942323 2000
GTIN	4062406072513
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire garnie en 40x28G.

**Parois latérales renforcées** pour la fixation de tablettes **renforcées pour 200 kg** au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Armoires avec fond renforcé, sans socle de nivellement.

**Livraison:**

Armoire avec tablettes.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes pour armoires lourdes GridLine, voir 942610.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

**Description technique**

Profondeur	700 mm
Positionnement de la poignée	haut

Profondeur en G	28
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	200 kg
Hauteur utile	1845 mm
Hauteur	2000 mm
Largeur	1000 mm
Poids	153 kg
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Largeur en G	40
Nombre de tablettes	5
ComfortClose	non
Epaisseur du matériau	1 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1600 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoires lourdes

## Accessoires

Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
Tablette lourde pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	942610 40
Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20 pièces Type F	940559 F
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avecPortes battantes, largeur 40G pour hauteur d'armoire 2000 mm	940511 2000
	940501 2000

Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avec Portes  
battantes pour hauteur d'armoire 2000 mm

---