

Garant GRIDLINE

Armoire shadowboard avec Portes battantes avec regard, Hauteur: 2000/SBmm**Données de commande**

N° commande	944163 2000/SB
GTIN	4062406073497
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire shadowboard garnie en 40×20G.

Logement de tablettes au pas de 25 mm. Verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Contient 5 tablettes galvanisées avec glissières peintes.

Adapté(s) pour:

Shadowboards 928220 réf. 115, 176, 250. Il est possible de réaliser des ergots de butée pour obtenir différentes profondeurs de rangement sur les glissières.

Livraison:

Armoire avec tablettes.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 5005, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Nombre de tablettes	5
---------------------	---

Hauteur	2000 mm
Profondeur en G	20
Poids	105 kg
Largeur en G	40
Profondeur	500 mm
Hauteur utile	1845 mm
Façades des armoires	Porte battante avec regard
Largeur	1000 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire à rayonnages

Accessoires

Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
Tablette supplémentaire pour armoire shadowboard pour largeur d'armoire en G 40	944195 40