

**Garant****Paire de gants MASTER FIT, Taille des gants: 9****Données de commande**

N° commande	094305 9
GTIN	4062406074852
Classe d'article	01H

**Description****Exécution:**

Gants multi-usage de forme anatomique avec double revêtement nitrile/mousse nitrile avec PU à base d'eau. Substrat particulièrement agréable avec **technologie de tricot à jauge 18** en nylon pour une excellente sensibilité. Conviennent à la fois aux environnements de travail secs et aux zones huileuses, grasses et humides. Sans DMF.

**Norme:**

EN 388, EN ISO 21420

**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

**Description technique**

Type de gants	Gants multi-usages
Série	MASTER FIT
Catégorie de protection	Catégorie II
Taille des gants	9

Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
Propriété des gants	Sans DMF
EN 388	4121X
Matériau support	Nylon
Revêtement	Nitrile/PU
Variante de revêtement	Paume
Applications	Polyvalents
Applications	Précision
Longueur	250 mm
Couleur	bleu / orange
Tricot technologique	18G
Utilisation	réutilisable
Type de produit	Gants multi-usages