

Garant**Paire de gants MASTER FIT, Taille des gants: 10****Données de commande**

N° commande	094306 10
GTIN	4062406074913
Classe d'article	01H

Description**Exécution:**

Gants multi-usages de forme anatomique avec revêtement en mousse nitrile. Substrat agréable avec technologie de tricot à jauge 15 en spandex et nylon pour une excellente sensibilité. Convient à la fois aux environnements de travail secs et aux zones légèrement huileuses ou grasses. Sans DMF.

Norme:

EN 388, EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Taille des gants	10
Type de gants	Gants multi-usages
Série	MASTER FIT
Catégorie de protection	Catégorie II

Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
Propriété des gants	Sans DMF
EN 388	4121X
Matériau support	Nylon / Spandex
Revêtement	Mousse nitrile
Variante de revêtement	Paume
Applications	Polyvalents
Applications	Précision
Longueur	250 mm
Couleur	bleu / orange
Tricot technologique	15G
Utilisation	réutilisable
Type de produit	Gants multi-usages