

Garant**Forêt HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA, TiAIN, Ø DC
m6: 10,06-X mm****Données de commande**

N° commande	122430 10,06-X
GTIN	4062406077389
Classe d'article	11E

Description**IMPORTANT: l'article est configurable**

Plage de Ø: 10.06 - 12.05 mm, Intervall: 0,010

Exécution:

Ame renforcée et amincissement spécial – avec arête de coupe transversale de **grande précision de centrage**. Excellente évacuation des copeaux grâce aux **4 trous d'huile internes**. Les **arêtes principales droites** avec chanfrein et une forme particulière de goujure génèrent des **copeaux courts**. **Revêtement spécial** pour une **durée de vie maximale** et une **grande capacité d'enlèvement de copeaux**.

Recommandation(s):**Profondeur de perçage maximale:**

Longueur des goujures (voir tableau) moins 1,5×Ø nominal.

Remarque(s):

Longueur des goujures $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.

Type **HB**: commander avec **122432**.

Type **HE**: commander avec **122430 + 129100HE**. Délai de livraison: 12 semaines ouvrables

Quantité minimum de commande : 3 pcs

Fabrication spéciale personnalisée:

annulation possible max. 3 jours ouvrables après réception de la confirmation de commande.

Reprise impossible. Sous réserve de livraison excédentaire ou incomplète de +/-10% (min. 1 pièce).

Norme: DIN 6537 K

Tolérance Ø nominal: h7

Nombre de dents Z: 2

Tolérance Ø nominal: h7

Longueur totale L: 102 mm

Ø queue D_s: 12 mm

Avance f dans l'Inconel®: 0,12 mm/tr

Description technique

Tolérance Ø nominal	h7
Longueur des goujures L _c	55 mm
Norme	DIN 6537 K
Longueur totale L	102 mm
Nombre de dents Z	2
Avance f dans l'Inconel®	0,12 mm/tr
Ø queue D _s	12 mm
Plage de Ø	10,06 - 12,05 mm
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Profondeur de perçage jusqu'à	4xD
Angle de pointe	140 degré
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne	Oui, à 25 bars
Méthode d'usinage	HPC
Semi-Standard	oui
Bague de couleur	rose
Type de produit	Forets hélicoïdaux