

**Plaquette KOMET®, BK8425, Désignation: 14-660****Données de commande**

N° commande	216770 14-660
GTIN	2050002046641
Classe d'article	24T

**Description****Exécution:**

Avec brise-copeaux sur toute la périphérie.

**Adapté(s) pour :**

Fraises 216600 et 216620.

Rayon d'angle: 0,4 mm

Code ISO plaquette: TOHX 090204 EN

**Description technique**

Code ISO plaquette	TOHX 090204 EN
Rayon d'angle	0,4 mm
Nombre de changements/dents	1
Nuance	BK8425
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Alu Plastiques	moyennement adaptée	250 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	250 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	120 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	250 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	200 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	200 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	150 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	100 m/min	S
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	150 m/min	K
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		