

Garant
Porte-outils eco VARIO-LINE, droite, Hauteur de queue h: 16mm

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 273870 16 |
| GTIN | 4045197702227 |
| Classe d'article | 21W |

Description
Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes eco 273874.

Livraison:

Vis de montage incluses.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 317900 – 319886.

 $L = L_1 + L_3$ (porte-plaquettes eco).

Arrosage interne: oui

 Largeur fonctionnelle L_4 : 21 mm

 L_1 : 78 mm

 L_2 : 24,5 mm

Vis: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Description technique

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Hauteur de queue h | 16 mm |
| L_1 | 78 mm |
| Largeur fonctionnelle L_4 | 21 mm |
| L_2 | 24,5 mm |
| Vis | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) |
| Série | Eco |

| | |
|--------------------|--------------|
| Type d'utilisation | droite |
| Arrosage interne | oui |
| Type de produit | Porte-outils |

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| Vis de blocage | 279910 |
| Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm | 659906 500 |
| PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX10 | 674248 TX10 |
| Vis de blocage Type 9 | 279815 9 |