

**Garant**
**Porte-plaquettes eco VARIO-LINE, droite, Largeur de gorge w: 2mm**

**Données de commande**

N° commande	273874 2
GTIN	4045197702289
Classe d'article	21W

**Description**
**Adapté(s) pour:**

Porte-outils eco 273870 ou bloc porte-lames 319145 RR/LR.

Arrosage interne: oui

 Profondeur coupe max.  $t_{max}$ : 21 mm

 $L_3$ : 21,5 mm

**Description technique**

Profondeur coupe max. $t_{max}$	21 mm
$L_3$	21,5 mm
Largeur de gorge w	2 mm
Série	Eco
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-plaquettes

