

**Veste Highline, ardoise / noir, Taille de confection DE: 28****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 091312 28 |
| GTIN | 4030913067933 |
| Classe d'article | 06I |

Description**Exécution:**

Fraîche et moderne, la collection **Highline** est réalisée dans un mélange de tissus de haute qualité ne provoquant pas de démangeaisons et ne rétrécissant pas, avec une optique tricolore. Coloris de contraste dans un tissu canvas très solide. Très grande résistance grâce à une triple couture aux endroits très sollicités. Nombreux détails utiles, tels que les poches pour téléphone portable et mètre pliant et taille réglable.

Veste avec plis d'aisance dans le dos et taille élastiquée pour un confort optimal.

- **Deux poches poitrine à rabat et fermeture adhésive.**
- **Fermeture éclair avant cachée.**
- **Poche pour téléphone portable sur le bras gauche.**
- **Deux poches latérales appliquées.**
- **Poignet réglable avec fermeture adhésive.**

Remarque(s):

Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande.

Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.

Veste en **bleu bleuet / marine** sous le code art. 091311.

Description technique

| | |
|--|---|
| Bande de taille | Taille élastiquée |
| Nombre de poches latérales | 2 |
| Taille de confection DE | 28 |
| Taille FR | 54C |
| Emplacement pour poche pour téléphone portable | sur le bras gauche |
| Poches latérales | appliquée |
| Fermeture cachée | oui |
| Nombre de poches poitrine à rabat et fermeture adhésif | 2 |
| Fermeture de veste | Fermeture à glissière |
| Plis d'aisance dans le dos | oui |
| Bas des manches | Poignet réglable avec fermeture auto-agrippante |
| Taille IT | 54C |
| Série | Highline |
| Prestation de service spéciale | Personnalisation |
| Taille ES | 54C |
| Sexe | Homme |
| Composition du tissu | 35% coton |
| Composition du tissu | 65% polyester |
| Grammage du matériau / densité du tissu | 285 g/m ² |
| Norme pour les vêtements | UV-Standard 801 |
| Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 |
| Lavage | 60 °C couleurs |
| Blanchissage | Ne pas blanchir |
| Nettoyage chimique | Nettoyage au perchloroéthylène |
| Séchage | Séchage en douceur (basse température) |
| Repassage | Chaud, max. 200 °C |
| Couleur | ardoise / noir |

Type de produit

Vestes de travail