

**Garant****Mandrin de frettage, PSC 50 court, Ø serrage D1: 12mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 308567 12     |
| GTIN             | 4045197703613 |
| Classe d'article | 31C           |

**Description****Exécution:**

- Avec alésage Balluffchip.
- Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
- Surfaces fonctionnelles du profil intérieur PSC usinées.

**Utilisation:**

Pour le serrage d'outils avec une tolérance de queue h6.

**Accessoire(s):**

Rallonge pour mandrin de frettage 302410 – 302417. Appareils de frettage 354210 – 354450.

Conduit d'arrosage 309885; clé à douilles 309893 et jeu de vis d'équilibrage 309906 réf. 180.

Méthode d'usinage: UGV

Ø serrage D<sub>1</sub>: 12 mm

Longueur de col cote A: 75 mm

Ø ext. D: 32 mm

Ø D<sub>2</sub>: 24 mm

**Description technique**

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Longueur de col cote A   | 75 mm |
| Ø serrage D <sub>1</sub> | 12 mm |
| Ø D <sub>2</sub>         | 24 mm |
| Ø ext. D                 | 32 mm |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Support  | PSC 50 court                    |
| Norme de porte-outils                                | ISO 26623-1                     |
| Arrosage interne                                     | oui                             |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup> |
| Précision de concentricité                           | ≤ 3 µm                          |
| Méthode d'usinage                                    | HPC                             |
| Méthode d'usinage                                    | UGV                             |
| Type de produit                                      | Mandrin de frettage             |

## Accessoires

|  |              |
|--|--------------|
| Disque interchangeable pour bobine SU1 Pour Ø serrage 12-20 mm | 354240 12-20 |
| Unités de refroidissement Type CU1                             | 354215 CU1   |
| Appareils de frettage Type SU1                                 | 354210 SU1   |
| Sous-armoire   | 354290       |