

Garant**Tabouret de montage, tabouret d'atelier avec revêtement en similicuir****Données de commande**

N° commande	965655
GTIN	4045197703019
Classe d'article	91V

Description**Exécution:**

Tabouret de montage léger et robuste avec grandes roulettes Ø 100 mm (4 roulettes directrices, dont 2 avec blocage). Avec parois latérales en tôle perforée pour accrocher des accessoires du groupe 95 et des bacs de rangement ouverts du groupe 96.

Avec compartiment de rangement pratique de 352×395 mm (l×P). Les compartiments en mousse rigide conviennent mieux dans la taille 6×10G (2 pièces).

Assise rembourrée avec revêtement en similicuir.

Coloris:

Revêtement par poudre argenté.

Pas de panneau perforé Hoffmann: 9×9 mm

Hauteur: 480 mm

Largeur: 450 mm

Profondeur: 435 mm

Largeur d'assise: 450 mm

Profondeur d'assise: 500 mm

Charge admissible: 150 kg

Description technique

Hauteur	480 mm
Profondeur d'assise	500 mm
Avec dossier	non
Profondeur compartiment de rangement	352 mm
Ø roue	100 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Poids	10,8 kg
Nombre de roulettes directrices sans blocage	2
Matériau assise	Similicuir
Profondeur	435 mm
Largeur	450 mm
Charge admissible	150 kg
Largeur d'assise	450 mm
Largeur compartiment de rangement	395 mm
Pas de panneau perforé Hoffmann	9×9 mm
Type de produit	TABOURET DE MONTAGE