

Garant**OFMT 050405 TN, HU7815, tip: ALU****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213358 ALU
GTIN	4045197707468
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Ekstremno čvrste izmjenjive pločice prema normiranim ISO mjerama precizno sinterirane i brušene. Fina struktura granulacije osigurava veliku žilavost i otpornost na trošenje.

Tip: ALU

Kutni radijus: 0,5 mm

Posmak f_z po zubu: 0,18 mm

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,18 mm
Tip	ALU
Kutni radijus	0,5 mm
Broj zamjena/oštrica	8
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	OFMT 050405 TN
Vrsta	HU7815

Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	1350 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	1150 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	700 m/min	N
CuZn	prikladno	690 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		