

Garant

**Stezna glava za čahure, izuzetno tanka, HSK-A 63 A = 120, Stezni raspon:
2-6mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	304972 2-6
GTIN	4045197708380
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- HSK dosjedne površine obrađene.
- Drške tvrdo zavijčane.
- S utorom za RFID / Balluff čip.
- Stezne čahure pritežu se pomoću steznog vijka odostraga preko glave, stezna matica nije potrebna!

Prednost:

Izrazito uska konstrukcija omogućuje obradu teško dostupnih elemenata npr. u izradi alata i kalupa.

Upotreba:

Za prihvat alata cilindričnom drškom prema DIN 6499.

Dio isporuke:

Uključuje stezni vijak i ključ s T drškom.

Dodatni pribor:

Nasadni ključ br. 309890, **GARANT stezne čahure br. 309563.**

Tehnički opis

Ø D ₂	13 mm
Ø D ₁	9,6 mm
Stezni raspon	2 - 6 mm
Duljina izboja A-dimenzija	120 mm

Vanjski Ø D	27 mm
Prihvat	HSK-A 63 A = 120
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 5 µm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta