

Garant**CNMG 120412, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250324 HB7020
GTIN	4045197711205
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120412 HB7020 Vrsta: HB7020

Lomač odvojenih čestica: SG

Dubina reza a_p : 1,5 - 8 mmPosmak f : 0,25 - 0,6 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 100 - 300 m/min**Tehnički opis**

Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 300 m/min
Dubina reza a_p	1,5 - 8 mm
Kutni radijus	1,2 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Lomač odvojenih čestica	SG
Posmak f	0,25 - 0,6 mm/okr

Vrsta	HB7020
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120412
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje