

**Garant**
**Kopirna glodača glava dugačka, Cilindrična drška, Ø D: 20mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212603 20
GTIN	4045197712721
Razred artikla	210

**Opis**
**Izvedba:**

Precizno ležište izmjenjivih ploča zahvaljujući optimalnim postavkama tolerancija pločica i tolerancija dosjeda pločica.<br>Zajamčena najveća točnost izmjene:  $\pm 0,015$  mm.

**Upotreba:**

Univerzalna primjena za završnu i predzavršnu obradu.

**Čelik** – za opću primjenu kod izrade alata i kalupa.

**Napomena:**

Izračunati broj okretaja prema  $\varnothing$  djelovanja  $D_w$ . GARANT moment odvijač TQ **br. 211750 vel. 5,0** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 20IP**.

**Tehnički opis**

Duljina $\varnothing d_1$	75 mm
$\varnothing d_1$	17 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	141 mm
Duljina izboja $L_1$	34 mm
$\varnothing$ drške $D_s$ h6	20 mm
$\varnothing$ reza $D_c$	20 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	219874 (20IP; 5,0 Nm)
Broj oštrica Z	2
Unutarnje hlađenje	da
Izvedba drške	Cilindrična drška

Primjena glodala	Glodala za kopiranje
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

---

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,0 Nm	211750 5,0
Stezni vijak	219874
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP