

**Igla za označavanje, Ø D1: 3 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	358758 3
GTIN	4020772000509
Razred artikla	38D

Opis**Izvedba:**

Što je ekscentričnost veća L_2 , to je oznaka jača. Zlatna formula za čisti izgled natpisa: posmak (mm/min) $\times 10 =$ broj okretaja vretena (okretaja/min).

Polumjer R_1 : 1 mm

prikladno za: 358752

Tehnički opis

prikladno za	358752
Ø D_1	3 mm
Tip	1560MLN
L_1	53,5 mm
L_2	0,2 mm
Polumjer R_1	1 mm