



Weldon stezna glava, HSK-100 kratko, Stezni Ø D1: 32mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	304397 32
GTIN	4045197709271
Razred artikla	32A

Opis

Izvedba:

- S RFID/Balluff otvorom za čip.
- HSK dosjedne površine obrađene.

Upotreba:

Za stezanje alata s Weldon drškom prema DIN 1835 oblik B i DIN 6535 oblik HB.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo art. 309880, ključ s T ručicom art. 309890.

Napomena:

Kod proizvođača je dostupan HSK 40 i 50, oblik A i E.

Tehnički opis

Stezni Ø D ₁	32 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Rezervni stezni vijak 309900	32
Vanjski Ø D	72 mm
Prihvata	HSK-100 kratko
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69882-4

Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 20000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Nasadni ključ za HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 32	309890 32
HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 32	309880 32
Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 32 mm	309900 32