

**Weldon stezna glava, HSK-100 kratko, Stezni Ø D1: 6mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 304397 6      |
| GTIN           | 4045197709189 |
| Razred artikla | 32A           |

**Opis****Izvedba:**

- S RFID/Balluff otvorom za čip.
- HSK dosjedne površine obrađene.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s Weldon drškom prema DIN 1835 oblik B i DIN 6535 oblik HB.

**Dodatni pribor:**

Cijev za rashladno sredstvo art. 309880, ključ s T ručicom art. 309890.

**Napomena:**

Kod proizvođača je dostupan HSK 40 i 50, oblik A i E.

**Tehnički opis**

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Rezervni stezni vijak 309900 | 6              |
| Duljina izboja A-dimenzija   | 80 mm          |
| Stezni Ø D <sub>1</sub>      | 6 mm           |
| Vanjski Ø D                  | 25 mm          |
| Prihvat                      | HSK-100 kratko |
| Norma prihvata               | DIN 69893      |
| Norma prihvata               | ISO 12164-1    |
| Norma prihvata               | DIN 69882-4    |

|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Oblik                                      | A                                 |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 20000 min <sup>-1</sup> |
| Točnost rotacije                           | ≤ 3 μm                            |
| Strategija rezanja                         | HPC                               |
| Strategija rezanja                         | HSC                               |
| Vrsta proizvoda                            | Stezna glava za ravne površine    |

## Pribor

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 6 mm | 309900 6 |
|------------------------------------------------------|----------|