

Garant**SEHT 1204 AFFN, HU7815, tip: ALU****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 214348 ALU |
| GTIN | 4045197708915 |
| Razred artikla | 21A |

Opis**Napomena:**Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \text{ maks}} = 3,5$ mm.Posmak f_z po zubu: 0,24 mm**Tehnički opis**

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Posmak f_z po zubu | 0,24 mm |
| Tip | ALU |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SEHT 1204 AFFN |
| Vrsta | HU7815 |
| Rezni materijal | HM |
| Broj zamjena/oštrica | 4 |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|
| Aluminij, plastični materijali | prikladno | 725 m/min | N |
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno | 500 m/min | N |
| Aluminij > 10% Si | prikladno | 350 m/min | N |
| mokro maksimalno | prikladno | | |
| suho | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |