

Garant

TwinCut planska glodača glava 45° uska podjela, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 50/5mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	213420 50/5
GTIN	4045197716828
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Od Ø 160 mm za prihvate prema DIN 2079 s 4 dodatne fiksirajuće rupe bez unutarnjeg hlađenja.

Upotreba:

S dvostranim pločicama s 8 oštrica (ON.U) ili s pločicama s 4 oštrice. (SN.U).

Zamjenski dio:

Podloška br. 219897 se može koristiti kod oba tipa izmjenjivih pločica.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

Nije dozvoljeno mješano postavljanje na ON.U te SN.U.

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno} za SN.U ploče	40 mm
Ukupna duljina L_{ukupno} za ON.U ploče	38,3 mm
maksimalni vanjski Ø D_{maks} za ON.U ploče	61,8 mm
Podložna pločica	219897

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SN.U
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ON.U
maksimalni vanjski $\varnothing D_{maks}$ za SN.U ploče	65,2 mm
\varnothing reza D_c	50 mm
Stezni vijak za podlošku	219899
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219898 (15IP; 3,8 Nm)
\varnothing prihvatne rupe	22 mm
Broj oštrica Z	5
Serija	TwinCut
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Ravno glodalo

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice Od 10 dijelova	219898
Stezni vijak	219899
Podložna pločica	219897
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8