

PRYOR

Garnitura udarnih žigova, 10 dijelova Normalni natpis 0 – 9, visina natpisa: 1mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	085405 1
GTIN	5022044005150
Razred artikla	08W

Opis

Izvedba:

Od žilavog i tvrdog čelika s posebno preciznim strojnim graviranjem i tolerancijom dubine; točno centrirani. Kalibrirana drška, prokaljena. Poboľšanje udarne glave za visoku radnu sigurnost. Zapakirano u plastičnu kutiju.

Visokoučinkoviti precizni žig, kemijski poniklan, veoma dugačak vijek trajanja.

Normalni natpis; to znači da se utisnuti znak može direktno očitati na obratku.

Upotreba:

Za označavanje materijala s **čvrstoćom do 1200 N/mm²**.

Zamjenski dio:

Pojedinačni žigovi s brojevima pod br. 85411 vrsta, visina brojki, npr. br. 085411 vel. 3/1.

Pojedinačni žigovi sa slovima pod br. 085431 vrsta visina slova, npr. br. 085431 vel. 3/A.

Napomena:

Na upit ostali ručni i strojni žigovi svih vrsta, kao npr. žig s logom tvrtke, mogu se isporučiti prema zadanim parametrima.

Tehnički opis

Visina natpisa	1 mm
----------------	------

Ograničenje dubine	da
ukupna duljina	63,5 mm
Debljina drška	6,35
Vrsta proizvoda	Ručni udarni pečat

Pribor

Držač za udarne žigove tip GRIP	085475 GRIP
---------------------------------	-------------