

SWISS TOOLS

Prihvata držača za tokarenje, PSC, Ø drške / Ø D – A mjera: 40/25-90mm**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe | 320407 40/25-90 |
| GTIN | 2050001772718 |
| Razred artikla | 36D |

Opis**Izvedba:**

- Za učinkovito tokarenje.
- Za lijevi i desni smjer tokarenja.

Upotreba:

Za prihvata držača za tokarenje.

Napomena:

Za odgovarajuće zamjenjive glave vidi br. 264826 – 264827.

Tehnički opis

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Duljina izboja A-dimenzija | 90 mm |
| Ø drške | 40 mm |
| Ø D | 25 mm |
| Prihvata | PSC |
| Norma prihvata | ISO 26623-1 |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Vrsta proizvoda | Držači za unutarnje tokarenje |