



Tijelo svrdla Cilindrična drška, s unutarnjim hlađenjem, 1,5×D, tip: 18



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	232240 18
GTIN	4045197717740
Razred artikla	22G

Opis

Izvedba:

S unutarnjim hlađenjem.

S ravnim žljebovima.

Napomena:

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Unutarnje hlađenje: da

Broj oštrica Z: 2

Ø područja D_c: 18 - 24 mm

Korisna duljina L₁: 36 mm

Ø drške D_s: 25 mm

Duljina drške L_s: 56 mm

Stezni vijci: 232990 TX9

Tehnički opis

Ø drške D _s	25 mm
Ø područja D _c	18 - 24 mm
Korisna duljina L ₁	36 mm
Stezni vijci	232990 TX9
Duljina drške L _s	56 mm
Broj oštrica Z	2
izvedba	1,5×D

Drška	ISO 9766
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX9	232990 TX9
Precizni bit za Torx®, drška E 6,3 Torx® profil TX9	674248 TX9