

SWISS TOOLS

Prihvata držača za tokarenje, PSC, Ø drške / Ø D – A mjera: 40/32-110mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	320407 40/32-110
GTIN	2050001772770
Razred artikla	36D

Opis**Izvedba:**

- Za učinkovito tokarenje.
- Za lijevi i desni smjer tokarenja.

Upotreba:

Za prihvat držača za tokarenje.

Napomena:

Za odgovarajuće zamjenjive glave vidi br. 264826 – 264827.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	110 mm
Ø drške	40 mm
Ø D	32 mm
Prihvata	PSC
Norma prihvata	ISO 26623-1
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Držači za unutarnje tokarenje