

SWISS TOOLS

**Prihvata držača za tokarenje, PSC, Ø drške / Ø D – A mjera: 63/25-100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	320407 63/25-100
GTIN	2050001773135
Razred artikla	36D

**Opis****Izvedba:**

- Za učinkovito tokarenje.
- Za lijevu i desnu stranu tokarenja.

**Upotreba:**

Za prihvat držača za tokarenje.

**Napomena:**

Za odgovarajuće zamjenjive glave vidi br. 264826 – 264827.

**Tehnički opis**

Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Ø drške	63 mm
Ø D	25 mm
Prihvata	PSC
Norma prihvata	ISO 26623-1
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Držači za unutarnje tokarenje