

Garant**POMX 10T5ZEER U, HB9640, tip: UNI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213190 UNI
GTIN	4045197714930
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Čvrsta izvedba rezne pločice (debljina = 5,9 mm).
Pozitivna geometrija visokog posmaka.
Duljina oštrice: 2 mm za visoku kvalitetu površine.
Posebno ekonomično zbog 5 reznih oštrica po pločici.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 2,2 \text{ mm}$.
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks.}} = 4,8 \text{ mm}$

Tehnički opis

Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$	4,8 mm
Tip	UNI
Broj zamjena/oštrica	5
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	POMX 10T5ZEER U
Vrsta	HB9640
Rezni materijal	HM

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	360 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	320 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	280 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	80 m/min	S
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno		