

**Tijelo svrdla MK drška, bez unutarnjeg hlađenja, 1,5×D, tip: 18****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	232257 18
GTIN	4045197717863
Razred artikla	22G

Opis**Izvedba:****S ravnim žljebovima.****Napomena:**Odgovarajuća redukcijaska čahura za alate s MK drškom vidi **br. 343000-343530**.

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Unutarnje hlađenje: ne

Broj oštrica Z: 2

Ø područja D_c: 18 - 24 mmKorisna duljina L₁: 36 mm

Morse konus MK veličina: 3

Stezni vijci: 232990 TX9

Tehnički opis

Ø područja D _c	18 - 24 mm
Stezni vijci	232990 TX9
Korisna duljina L ₁	36 mm
Morse konus MK veličina	3
Broj oštrica Z	2
izvedba	1,5×D
Drška	Morse konus
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX9	232990 TX9
Precizni bit za Torx®, drška E 6,3 Torx® profil TX9	674248 TX9
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2