

Garant
POMX 10T5ZEER U, HB9540, tip: UNI

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	213193 UNI
GTIN	4045197714947
Razred artikla	21A

Opis
Izvedba:

Čvrsta izvedba rezne pločice (debljina = 5,9 mm).
Pozitivna geometrija visokog posmaka.
Duljina oštrice: 2 mm za visoku kvalitetu površine.
Posebno ekonomično zbog 5 reznih oštrica po pločici.

Preferira se uporaba kod težih obrada (prekinuti rezovi).

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 2,2 \text{ mm}$.

Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks.}} = 4,8 \text{ mm}$

Tehnički opis

Tip	UNI
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks.}}$	4,8 mm
Broj zamjena/oštrica	5
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	POMX 10T5ZEER U
Vrsta	HB9540

Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	360 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	310 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	260 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	130 m/min	M
Uni	prikladno		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		