

SWISS TOOLS

Prihvata držača za tokarenje, PSC, Ø drške / Ø D – A mjera: 50/40-140mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	320407 50/40-140
GTIN	2050001772794
Razred artikla	36D

Opis**Izvedba:**

- Za učinkovito tokarenje.
- Za lijevi i desni smjer tokarenja.

Upotreba:

Za prihvata držača za tokarenje.

Napomena:

Za odgovarajuće zamjenjive glave vidi br. 264826 – 264827.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	140 mm
Ø drške	50 mm
Ø D	40 mm
Prihvata	PSC
Norma prihvata	ISO 26623-1
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Držači za unutarnje tokarenje