

HOLEX**Ormar s krilnim vratima od punog lima, visina: 1950mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	949521 1950
GTIN	4062406082031
Razred artikla	92S

Opis**Izvedba:**

Ojačana vrata. DOM okretne ručke s **cilindričnom bravom**. Police se mogu podesiti u rasteru od 15 mm.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035. Vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**, bez mogućnosti konfiguracije.

Napomena:

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

širina	930 mm
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
Visina	1950 mm
Korisna visina	1857 mm
Broj polica	4

Težina	63 kg
Dubina	400 mm
Debljina materijala	0,8 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	70 kg
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	450 kg
Kut otvaranja vrata	125 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	15 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Vrsta proizvoda	Ormar s mapama

Pribor

Set nosača polica za ormare s dvostrukim vratima20-dijelni	959011
Dodatna polica tip 935	949524 935