

HOLEX**Garderobni ormar s podnožjem i trostrukom okretnom bravom, broj odjeljaka: 3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe

949602 3

GTIN

Razred artikla

92S

Opis**Izvedba:**

Širina odjeljka 300 mm s trajno zavarenom policom za šešire. Vješalica za odjeću ima 3 pomične kuke. Vrata s dijamantrnim ventilacijskim otvorima i utisnutim okvirom za naljepnice. Možete postaviti podnožje ili plastične noge.

S rotirajućom bravom, mogućnost zaključavanja pomoću lokota (nije sadržano u opsegu isporuke).

Koncept ventilacije: ulaz zraka na stražnjem dijelu dna ormara omogućuje dobro prozračivanje i sušenje u odjeljku. Dovod zraka kod posebnih ormara odvija se putem otvora iznad udubljenog podnožja.

Standard:**DIN 4547****Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje, RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.** Bez mogućnosti konfiguracije.

Napomena:

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Pločica s imenom	ne
Težina	64 kg
po polici za šešir korisna visina	345 mm
Moguće posebno lakiranje	ne
Kosi krov	ne
korisna dubina po odjeljku	465 mm
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
Izvedba brave	Sigurnosni okretni zasun
Broj polica, fiksnih	1
Standard	DIN 4547
Broj odjeljaka	3
Dubina police	465 mm
Dubina	500 mm
Ventilacijski otvori na vratima	da
za lokot s Ø luka do	6 mm
Izvedba podgradnje	Podnožje
širina	900 mm
Visina	1800 mm
Širina police	220 mm
po odjeljku za odjeću korisna visina	1270 mm
Broj šipki za odjeću	1
korisna širina po odjeljku	220 mm
za lokot	da
Debljina materijala	0,8 mm
Kut otvaranja vrata	110 stupanj
Odabir boje	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Vrsta proizvoda	Ormar za odjeću

Pribor

Vješalice komad 1	949775 1
Precizna cilindrična brava s visokim lukomrazličito zatvaranje Ø kućišta 40 mm	085875 40
Vješalice komad 10	949775 10