



Kardanski zglob, 1/4 cola, Tip: 1/4



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	633500 1/4
GTIN	4018754012237
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalne vanjske četverokutnike prema DIN 3120 A 6.3 sa opružnom kuglicom, unutarnji četverokutnici prema DIN 3120.

Zahvaljujući upuštenim unutarnjim četverokutnicima, povezanim vanjskim četverokutnicima i četiri zahvatna žljeba može se pogonske i spojne dijelove slijepo povezati.

Standard:

DIN 3123-C 6,3

Materijal:

Čelik legiran kromom, kromiran.

Odgovara :

Ručna primjena.

Izlazni Četverokut: 1/4 col

ukupna duljina: 37 mm

Tehnički opis

Izlazni Četverokut	1/4 col
ukupna duljina	37 mm
s QuickRelease-om	ne
Vrsta proizvoda	Spojni element

Pribor

Asortiman nasadnih ključeva 1/4 cola četverokut 13-dijelni, colne mjere	630561
Asortiman nasadnih ključeva za Torx® vijke, 1/4 cola, četverokutni 21-dijelni	630761
Asortiman nasadnih ključeva 1/4 cola četverokut 22-dijelni Tip 6	630266 6
Asortiman nasadnih ključeva od 1/4; 1/2 cola, četverokutnih 38-dijelni Tip 6	630016 6
Asortiman nasadnih ključeva od 1/4; 1/2 cola, četverokutnih 63-dijelni	630021
Asortiman nasadnih ključeva, 1/4; 3/8 cola, četverokut 48-dijelni	630006
Asortiman nasadnih ključeva 1/4 cola četverokut 13-dijelni Tip 6	630066 6
Asortiman nasadnih ključeva 1/4 cola četverokut 19-dijelni Tip 6	630166 6
Asortiman nasadnih ključeva 1/4 cola četverokut 33 dijelni metrički/ colni	630661
Asortiman nasadnih ključeva 1/4 cola četverokut 36-dijelni Tip 6	630861 6