

Garant
POMX 10T5ZEER M, HB9525, tip: ST900

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	213169 ST900
GTIN	4045197714183
Razred artikla	21A

Opis
Izvedba:

Čvrsta izvedba rezne pločice (debljina = 5,9 mm).
Pozitivna geometrija visokog posmaka.
Duljina oštrice: 2 mm za visoku kvalitetu površine.
Posebno ekonomično zbog 5 reznih oštrica po pločici.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 2,2 \text{ mm}$.

Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks.}}$: 4,8 mm

Posmak f_z po zubu: 1,1 mm

Tehnički opis

Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks.}}$	4,8 mm
Tip	ST900
Posmak f_z po zubu	1,1 mm
Broj zamjena/oštrica	5
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	POMX 10T5ZEER M

Vrsta	HB9525
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	420 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	400 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	380 m/min	P
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		