

Garant**Držak za unutarne tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
32/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250035 32/12
GTIN	4062406082970
Razred artikla	21U

Tehnički opis

Minimalni Ø predbušenja D_{min}	38 mm
Ukupna duljina L	288 mm
Podložna pločica	259033 2
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1204..
Udaljenost vrha od osi	22 mm
Stezna visina L_2	31 mm
Veličina pločice	12 mm
Vijak s podloškom	259027 2
ISO kod držača	A32X DCLNR/L12
Vilica, vijak, O-prsten	259036 1
Ø drške D_s	35 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje