

Garant GRIDLINE

**Radionički stol Vario s korpusom ladice 24G, visina 950 mm, Multiplex ploča od bukovine, 20×20G, duljina ploče: 1000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	922534 1000
GTIN	4062406084165
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Radionički stol stabilne čelične konstrukcije. Podnožja širine 50 mm s poprečnim nosačem. Noge s plastičnim zaštitama, koje ne oštećuju pod. S 1 parom tankih ploča za učvršćivanje. Korpus ladice 24G sa centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg.

**Plasman:**

Visina prednje strane ladica mm: 125

**Dio isporuke:**

2 × podnožja, 1 × par tankih ploča, korpus s ladicama, radna ploča.

**Dodatni pribor:**

Dodatni pribor, kao što je ručno podešavanje visine, kotači, bočne stranice itd. pronaći ćete pod pojedinačnim dijelovima GridLine u grupi 92.

**Lakiranje:**

Korpus, podnožja i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

**Napomena:**

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

## Tehnički opis

Broj ladica	1
Korisna dubina ladica	500 mm
Kučište ladice, visina	200 mm
Kučište ladice, dubina	650 mm
Korisna širina ladica	500 mm
Radna ploča dubina	750 mm
Korisna površina ladice u G	20×20
Visina	950 mm
Kučište ladice, korisna visina	125 mm
Serija	vario
Korisna širina ladica u G	20
Korisna dubina ladica u G	20
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	400 kg
Radna ploča debljina	50 mm
Težina	88 kg
Radna ploča duljina	1000 mm
Kučište ladice, širina	600 mm
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	950 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20×20G

Vrsta proizvoda

Radionički stol

**Pribor**

Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Ladica Prednja visina ladice 125 mm	927800 125
Podnožje visina 900 mm	927000 900
Radna ploča, debljina 50 mm od Multiplex bukovine duljina ploče 1000 mm	926081 1000
Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 200/1	927600 200/1
Potporni lim tip 1	927122 1