

**Garant****SOGX 070306, HB6535, tip: UNI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	234052 UNI
GTIN	4062406083007
Razred artikla	21E

**Opis****Odgovara:**

GARANT Power Drill br. 234000 – 234025.

**Preporuka:**

Kod bušenja s držačem br. 234015 i br. 234025 posmak smanjiti na 70 %.

Posmak f: 0,08 - 0,14 mm/okr

**Tehnički opis**

Tip	UNI
Seriya	Power Drill
Broj zamjena/oštrica	4
Prevlaka	TiN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOGX 070306
Vrsta	HB6535
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Posmak f	0,08 - 0,14 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	270 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	250 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	220 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	M
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	250 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		