

Garant GRIDLINE

Radionički stol s voznom napravom, visina 850 mm s Multiplex pločom od bukovine, 20×20G, duljina ploče: 1500mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	923614 1500
GTIN	4062406085988
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Radionički stol sa stabilnom čeličnom konstrukcijom s nosačem od 4-kutne cijevi. **100 % potpuno izvlačive ladice** s diferencijalnim izvlačenjem i nosivosti od 75 kg. **Sustav otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom** sprječava otvaranje ladica tijekom transporta. Vozna naprava s dva zakretna kotačića i dva fiksna kotačića Ø 100 mm s punom gumenom oblogom. Radionički stol ravnomjerno se podiže, odnosno spušta, a time je omogućena velika stabilnost na mjestu primjene odnosno tijekom laganog transporta. Vozna naprava opteretiva do **400 kg** (radionički stol sa sadržajem). Postolje s plastičnim klizačima koji ne oštećuju podlogu. Kućište ladice 24G s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave sa zatikom.

Plasman:

Visina prednje strane ladice (desno) mm: 75, 100, 150, 200

Visina prednje strane ladice (desno): 1

Lakiranje:

Korpus, nožni dijelovi i korpus ladica svijetlo sive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **vozna jedinica uvijek antracit RAL 7016** (nije moguće konfiguriranje), **praškasto lakiran**. **Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svijetlo siva boja, RAL 7035.**

Tehnički opis

Broj polica, podesivih po visini	1
Podgradnja širina	1300 mm

Korisna širina ladica	500 mm
Visina	850 mm
Površina radne ploče	bezbojno lakirano
Korisna površina ladice u G	20×20
Težina	165,6 kg
Broj ladica	4
maksimalna nosivost vozne naprave	400 kg
Korisna dubina ladica	500 mm
mogućnost spuštanja	da
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Ø fiksnog kotačića	100 mm
Broj upravljačkih kotačića bez blokade	2
Materijal kotača	Puna guma
Odbojnik	ne
ComfortClose	ne
Pomična ručica	ne
Korisna širina ladica u G	20
Radna ploča duljina	1500 mm
Korisna dubina ladica u G	20
Kućište ladice, korisna visina	525 mm
Materijal radne ploče	Bukva-Multiplex
Radna ploča debljina	50 mm
Ø upravljačkog kotačića	100 mm
Podgradnja dubina	700 mm
Radna ploča dubina	750 mm
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
Nazivni napon	250 V
Vrsta utikača, ulaz	F
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi

Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	850 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	400 kg
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certifikat o sigurnosti	GS TÜV Süd
Atribut imena proizvoda	20x20G
Vrsta proizvoda	pokretni radni stol

Pribor

Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 200 mm	927805 200
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 100 mm	927805 100
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 75 mm	927805 75
Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 150 mm	927805 150