

Garant GRIDLINE

Radionički stol s voznom napravom, visina 950 mm s bambus pločom, 20×20G, duljina ploče: 1500mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	923631 1500
GTIN	4062406086039
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Radionički stol sa stabilnom čeličnom konstrukcijom s nosačem od 4-kutne cijevi. **100 % potpuno izvlačive ladice** s diferencijalnim izvlačenjem i nosivosti od 75 kg. **Sustav otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom** sprječava otvaranje ladica tijekom transporta. Vozna naprava s dva zakretna kotačića i dva fiksna kotačića Ø 100 mm s punom gumenom oblogom. Radionički stol ravnomjerno se podiže, odnosno spušta, a time je omogućena velika stabilnost na mjestu primjene odnosno tijekom laganog transporta. Vozna naprava opteretiva do **400 kg** (radionički stol sa sadržajem). Postolje s plastičnim klizačima koji ne oštećuju podlogu. Kućište ladice 24G s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave sa zatikom.

Plasman:

Visina prednje strane ladice (desno) mm: 100, 125, 150, 250

Visina prednje strane ladice (desno): 1

Lakiranje:

Korpus, nožni dijelovi i korpus ladica svijetlo sive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **vozna jedinica uvijek antracit RAL 7016** (nije moguće konfiguriranje), **praškasto lakirano**. **Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svijetlo siva boja, RAL 7035.**

Tehnički opis

ComfortClose	ne
--------------	----

Kućište ladice, korisna visina	525 mm
Broj upravljačkih kotačića bez blokade	2
Odbojnik	ne
Broj ladica	4
Korisna širina ladica	500 mm
Korisna širina ladica u G	20
Visina	950 mm
Radna ploča debljina	50 mm
Radna ploča dubina	750 mm
Podgradnja širina	1300 mm
Ø upravljačkog kotačića	100 mm
Ø fiksnog kotačića	100 mm
Korisna dubina ladica u G	20
mogućnost spuštanja	da
maksimalna nosivost vozne naprave	400 kg
Materijal radne ploče	Bukva-Multiplex
Korisna površina ladice u G	20×20
Materijal kotača	Puna guma
Korisna dubina ladica	500 mm
Radna ploča duljina	1500 mm
Broj polica, podesivih po visini	1
Težina	166,1 kg
Površina radne ploče	bezbojno lakirano
Pomična ručica	ne
Podgradnja dubina	700 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
Vrsta utikača, ulaz	F
Nazivni napon	250 V

Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	950 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	400 kg
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certifikat o sigurnosti	GS TÜV Süd
Atribut imena proizvoda	20x20G
Vrsta proizvoda	pokretni radni stol

Pribor

Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 250 mm	927805 250
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 125 mm	927805 125
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 100 mm	927805 100
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 150 mm	927805 150
Set ulja za čišćenje i njegu tip 1	926403 1