

Garant GRIDLINE

Radionički stol Vario Basic, visina 850 mm, Multiplex ploča od bukovine, duljina ploče: 2000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	922004 2000
GTIN	4062406086664
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Radionički stol sa stabilnom čeličnom konstrukcijom. Podnožja širine 50 mm s poprečnim nosačem i nosačem za podešavanje visine. Noge s plastičnim zaštitama, koje ne oštećuju pod. S 2 para tankih ploča za učvršćivanje.

Dio isporuke:

2 × podnožja, 2 × para tankih ploča, radna ploča.

Dodatni pribor:

Dodatni pribor, kao što je ručno podešavanje visine, kotači, bočne stranice itd. pronaći ćete pod pojedinačnim dijelovima GridLine u grupi 92.

Lakiranje:

Tijelo i podnožja svjetlosivo RAL 7035, **praškasto lakirno.**

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Radna ploča dubina	750 mm
Radna ploča duljina	2000 mm
Radna ploča debljina	50 mm
Težina	73 kg

Seriya	vario Basic
Visina	850 mm
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	850 mm
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	400 kg
Debljina pločica	50 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Radni stol

Pribor

Potporni lim tip 1	927122 1
Radna ploča, debljina 50 mm od Multiplex bukovine duljina ploče 2000 mm	926081 2000
Podnožje visina 800 mm	927000 800