

**Navojni oslonac modularni, najveća visina dosjeda: 88Fmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	373552 88F
GTIN	4020772072858
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Samokočno vreteno s trapeznim navojem s graničnikom. Modularna izvedba. Produženje visine do maksimalno 350 mm u kombinaciji s međuprstenom br. 373555.

Napomena:

S provrtom za centriranje \varnothing 12 mm za glave art. 375000 – 375010.

Tehnički opis

za stezne poluge sa širinom proreza	14 - 22 mm
\varnothing donjeg dijela	50 mm
najveća visina dosjeda	88 mm
Nosivost	30 kN
Tip	6406
\varnothing glave	50 mm
najmanja visina dosjeda	75 mm

Vrsta proizvoda

Navojni oslonac