



Ručna svjetiljka s povećalom Tech-Line INDUKTION, Povećavanje (x-puta): 15



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	490822 15
GTIN	4015478104217
Razred artikla	49A

Opis

Izvedba:

Ručna svjetiljka s **inovativnom tehnikom induktivnog punjenja** za trajno i održivo punjenje za dugotrajnu upotrebu. Vrijeme punjenja otprilike 3 sata, vrijeme trajanja otprilike 7 sati. Leće od silikatnog stakla otporne na ogrebotine s iznimno velikom žarišnom duljinom pri fokusu i bez izobličenja. Homogeno svjetlo jakog kontrasta kroz dvostupanjsko prilagođavanje intenziteta svjetla. Ugodan osjećaj tijekom dodirivanja zahvaljujući ergonomskom dizajnu s praktičnom mekanom zonom koja se dodiruje. Dugotrajne SMD-LED lampice s temperaturom svjetlosti 4500 K (neutralno bijela). Neplanarna leća od silikatnog stakla

Dio isporuke:

Obuhvaća indukcijsku podlogu za punjenje, mrežni adapter, torbicu od mikrovlakana za pohranu i čišćenje.

Tehnički opis

Serijski broj	Tech-Line INDUKTION
Povećavanje (x-puta)	15
Ø leća	16,3 mm
Temperatura boje	4500 K
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Ručno svjetleće povećalo

